



Bară de strunjit MINCUT, pe dreapta, Ø cozii / Mărimea plăcuței: 16/10mm

Date comandă

Numărul de comandă	270420 16/10
GTIN	7291075262414
Clasa articolului	26I

Descriere
Execuție:

- Plăcuță din carbură cu fixare cu filet frontală, transmisie a forței prin formă cu ajutorul danturii frontale.
- Schimbare simplă a plăcuței.

Aplicație:

Pentru caneluri axiale și strunjire de canelare în intervalul de diametru 8 mm – 17 mm.

Adaptat pentru:

Plăcuțe Cod 270422 – 270429.

Descriere tehnică

Ø cozii D_s	16 mm
Decalaj central L_3	11,2 mm
Mărimea plăcuței	10 mm
Serie	MINCUT
Lungimea totală L	90 mm
Lungime cap l_2	17,2 mm
Lățimea funcției f_1	2,4 mm
lățimea radială f_2	7,5 mm
Răcire-Ø d_5	6 mm
Rază R	4,6 mm

Denumirea producătorului	MIFHR 16C-10
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară