



Insertii de tăiere MINCUT MIUR cu rază completă, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 2/8mm



Date comandă

Numărul de comandă	270425 2/8
GTIN	7291075294583
Clasa articolului	26J

Descriere

Execuție:

Cu rază completă pentru canelare internă la 45°.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere t_{max}	1,36 mm
Ø minim D_{min}	8,3 mm
Avans f canelare interioară	0,01 - 0,03 mm/rot
Avans f strunjire	0,03 - 0,1 mm/rot
WF	3,6 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,03 - 0,5 mm
Rază la colț R	1 mm
Categorie	IC908
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală

80 - 140 mm/min

Tip produs

Miniplăcuțe amovibile