



Insertii de tăiere MINCUT MIGR neutru, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 1/8mm



Date comandă

Numărul de comandă	270422 1/8
GTIN	7291075287042
Clasa articolului	26J

Descriere

Execuție:

Pentru canelare internă la adâncime mică de tăiere.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței $\varnothing d$	8 mm
Adâncime maximă de așchiere t_{max}	1,4 mm
\varnothing minim D_{min}	8,5 mm
Lățime de canelare w	1 mm
Avans f canelare interioară	0,01 - 0,03 mm/rot
WF	4 mm
Avans f strunjire	0,03 - 0,1 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm
Rază la colț R	0,05 mm
Serie	MINCUT

Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,05
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	0,5
Denumirea producătorului	MIGR 8-1.00-0.05 IC908
Categorie	IC908
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 140 mm/min
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile