



## Insertii de tăiere MINCUT MIGR neutru, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 2/8mm



### Date comandă

Numărul de comandă	270422 2/8
GTIN	7291075287073
Clasa articolului	26J

### Descriere

#### Execuție:

Pentru canelare internă la adâncime mică de tăiere.

#### Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

### Descriere tehnică

Lățime de canelare w	2 mm
Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	1,8 mm
Mărimea plăcuței $\varnothing d$	8 mm
$\varnothing$ minim $D_{min}$	8,9 mm
Avans f strunjire	0,03 - 0,1 mm/rot
WF	4,4 mm
Avans f canelare interioară	0,01 - 0,03 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,5 mm
Rază la colț R	0,1 mm
Serie	MINCUT

Adâncime de așchiere $a_{p,max}$	0,5
Adâncime de așchiere $a_{p,min}$	0,05
Denumirea producătorului	MIGR 8-2.00-0.10 IC908
Categorie	IC908
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 140 mm/min
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile