



## Insertii de tăiere MINCUT MIFR neutru, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 2,5/10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	270426 2,5/10
GTIN	7291075262544
Clasa articolului	26J

### Descriere

#### Execuție:

Pentru canelare și strunjire axială, internă.

#### Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

### Descriere tehnică

Mărimea plăcuței Ø d	10 mm
Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	9 mm
WF	3,1 mm
INSL	25,1 mm
DAXN-DAXX	10 - 30 mm
Avans f strunjire frontală	0,02 - 0,06 mm/rot
Avans f canelare axială	0,02 - 0,1 mm/rot
Rază la colț R	0,2 mm
Categorie	IC908
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 140 mm/min
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile