



## Insertii de tăiere MINCUT MEFL rază completă, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 1,6/8mm



### Date comandă

Numărul de comandă	270429 1,6/8
GTIN	7291075359541
Clasa articolului	26J

### Descriere

#### Execuție:

Pentru canelare axială și strunjire de canelare pe exteriorul robinetului.

#### Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

### Descriere tehnică

DAXN-DAXX	7 - 12,1 mm
Mărimea plăcuței Ø d	8 mm
WF	2,7 mm
Avans f canelare axială	0,02 - 0,1 mm/rot
Avans f strunjire frontală	0,02 - 0,06 mm/rot
Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	5,5 mm
INSL	17,4 mm
Rază la colț R	0,8 mm
Serie	MINCUT
Denumirea producătorului	MEFL 8-1.60-0.80 IC908

Categorie	IC908
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 180 mm/min
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile