



## Insertii de tăiere MINCUT MIFR cu rază completă, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 3/10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	270427 3/10
GTIN	7291075262575
Clasa articolului	26J

### Descriere

#### Execuție:

Pentru canelare și strunjire axială, internă.

#### Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

### Descriere tehnică

Mărimea plăcuței Ø d	10 mm
Adâncime maximă de așchiere t <sub>max</sub>	9 mm
WF	5,55 mm
DAXN-DAXX	12 - 47 mm
Avans f strunjire frontală	0,02 - 0,06 mm/rot
Avans f canelare axială	0,02 - 0,1 mm/rot
INSL	25,1 mm
Rază la colț R	1,5 mm
Categorie	IC908
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 140 mm/min
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile