



Insertii de tăiere MINCUT MEFL rază completă, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 3/10mm



Date comandă

Numărul de comandă	270429 3/10
GTIN	7291075424645
Clasa articolului	26J

Descriere

Execuție:

Pentru canelare axială și strunjire de canelare pe exteriorul robinetului.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descriere tehnică

INSL	24,5 mm
Avans f canelare axială	0,02 - 0,06 mm/rot
Mărimea plăcuței \varnothing d	10 mm
Avans f strunjire frontală	0,02 - 0,05 mm/rot
Adâncime maximă de așchiere t_{max}	9 mm
Rază la colț R	1,5 mm
Serie	MINCUT
Denumirea producătorului	MEFL 10-3.00-1.50 IC908
Categorie	IC908
Aplicația principală	UNI

Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	60 - 180 mm/min
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile