



Insertii de tăiere MINCUT MIFR cu rază completă, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 3/15mm



Date comandă

Numărul de comandă	270427 3/15
GTIN	7291075262452
Clasa articolului	26J

Descriere

Execuție:

Pentru canelare și strunjire axială, internă.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței Ø d	15 mm
Adâncime maximă de așchiere t_{max}	15 mm
WF	5,85 mm
DAXN-DAXX	10 - 999 mm
Avans f canelare axială	0,03 - 0,05 mm/rot
INSL	30 mm
Avans f strunjire frontală	0,03 - 0,04 mm/rot
Rază la colț R	1,5 mm
Categorie	IC908
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală

80 - 140 mm/min

Tip produs

Miniplăcuțe amovibile