



Insertii de tăiere MINCUT MEFL neutru, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 2,5/10mm



Date comandă

Numărul de comandă	270428 2,5/10
GTIN	7291075424638
Clasa articolului	26J

Descriere

Execuție:

Pentru canelare axială și strunjire de canelare pe exteriorul robinetului.

Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

Descriere tehnică

Avans f canelare interioară	3,15 mm/rot
Avans f strunjire frontală	0,02 - 0,05 mm/rot
Adâncime maximă de așchiere t_{max}	9 mm
WF	3,15 mm
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
INSL	24,5 mm
Avans f canelare axială	0,02 - 0,06 mm/rot
Mărimea plăcuței $\varnothing d$	10 mm
Rază la colț R	0,2 mm
Serie	MINCUT

Denumirea producătorului	MEFL 10-2.50-0.20 IC908
Categorie	IC908
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 180 mm/min
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile