



## Insertii de tăiere MINCUT MEFL neutru, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 2,2/8mm



### Date comandă

Numărul de comandă	270428 2,2/8
GTIN	7291075359527
Clasa articolului	26J

### Descriere

#### Execuție:

Pentru canelare axială și strunjire de canelare pe exteriorul robinetului.

#### Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

### Descriere tehnică

Avans f canelare interioară	3,1 mm/rot
INSL	17,4 mm
WF	3,1 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Avans f canelare axială	0,02 - 0,1 mm/rot
Avans f strunjire frontală	0,02 - 0,06 mm/rot
Mărimea plăcuței Ø d	8 mm
Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	5,5 mm
Rază la colț R	0,2 mm
Serie	MINCUT

Denumirea producătorului	MEFL 8-2.20-0.20 IC908
Categorie	IC908
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 180 mm/min
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile