



Suport clemă DOVEIQGRIP THD, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/10mm



Date comandă

Numărul de comandă	274140 25/10
GTIN	7291075316667
Clasa articolului	26D

Descriere

Execuție:

Pentru caneluri exterioare.

Descriere tehnică

OAL	170 mm
WB	9,2 mm
CDX	20 mm
Mărime coadă	25 mm
Lățime de canelare w	10 mm
WF	20,4 mm
HBL	30 mm
Serie	DOVEIQGRIP
HBH	8 mm
Denumirea producătorului	THDR 2525-10T20-IQ
Lungime activă	20 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da

Fișă de date

Este posibilă canelarea axială

nu

Tip produs

Cap de strunjire