



Suport clemă DOVEIQGRIP THD, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 40/16mm



Date comandă

Numărul de comandă	274140 40/16
GTIN	7291075316735
Clasa articolului	26D

Descriere

Execuție:

Pentru caneluri exterioare.

Descriere tehnică

CDX	50 mm
WB	14,8 mm
Lățime de canelare w	16 mm
OAL	180 mm
WF	32,6 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Mărime coadă	40 mm
Denumirea producătorului	THDR 4040-16T50-IQ
Lungime activă	50 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Cap de strunjire

