



## Insertii de tăiere MINCUT MEFL rază completă, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 2,5/10mm



### Date comandă

Numărul de comandă	270429 2,5/10
GTIN	7291075424652
Clasa articolului	26J

### Descriere

#### Execuție:

Pentru canelare axială și strunjire de canelare pe exteriorul robinetului.

#### Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

### Descriere tehnică

WF	3,15 mm
Avans f canelare axială	0,02 - 0,06 mm/rot
Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	9 mm
INSL	24,5 mm
Avans f strunjire frontală	0,02 - 0,05 mm/rot
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
Mărimea plăcuței $\varnothing d$	10 mm
Rază la colț R	1,25 mm
Serie	MINCUT
Denumirea producătorului	MEFL 10-2.50-1.25 IC908

Categorie	IC908
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	60 - 180 mm/min
Tip produs	Miniplăcuțe amovibile