



Suport clemă DOVEIQGRIP THD, stânga, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/10mm



Date comandă

Numărul de comandă	274141 25/10
GTIN	7291075316742
Clasa articolului	26D

Descriere

Execuție:

Pentru caneluri exterioare.

Descriere tehnică

Serie	DOVEIQGRIP
Mărime coadă	25 mm
WB	9,2 mm
HBL	30 mm
HBH	8 mm
CDX	20 mm
OAL	170 mm
Lățime de canelare w	10 mm
Denumirea producătorului	THDL 2525-10T20-IQ
Lungime activă	20 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu

Fișă de date

Tip produs

Cap de strunjire