



Suport clemă DOVEIQGRIP THD, pe dreapta, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/14mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 274140 25/14 |
| GTIN | 7291075316681 |
| Clasa articolului | 26D |

Descriere

Execuție:

Pentru caneluri exterioare.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|--------------------|
| HBH | 8 mm |
| OAL | 170 mm |
| HBL | 30 mm |
| CDX | 20 mm |
| Lățime de canelare w | 14 mm |
| Mărime coadă | 25 mm |
| Serie | DOVEIQGRIP |
| WB | 13 mm |
| WF | 18,5 mm |
| Denumirea producătorului | THDR 2525-14T20-IQ |
| Lungime activă | 20 mm |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | da |

Fișă de date

Este posibilă canelarea axială

nu

Tip produs

Cap de strunjire