



## Insertii de tăiere MINCUT MEFL rază completă, IC908, Lățimea canelurii w/ dimensiunea plăcii: 2/8mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 270429 2/8    |
| GTIN               | 7291075359565 |
| Clasa articolului  | 26J           |

### Descriere

#### Execuție:

Pentru canelare axială și strunjire de canelare pe exteriorul robinetului.

#### Adaptat pentru:

Bare de strunjit Cod 270420.

### Descriere tehnică

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Mărimea plăcuței Ø d                  | 8 mm                   |
| Avans f strunjire frontală            | 0,02 - 0,06 mm/rot     |
| DAXN-DAXX                             | 7 - 14 mm              |
| Avans f canelare axială               | 0,02 - 0,1 mm/rot      |
| INSL                                  | 17,4 mm                |
| WF                                    | 2,9 mm                 |
| Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$ | 5,5 mm                 |
| Rază la colț R                        | 1 mm                   |
| Serie                                 | MINCUT                 |
| Denumirea producătorului              | MEFL 8-2.00-1.00 IC908 |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Categorie                                     | IC908                 |
| Aplicația principală                          | UNI                   |
| Condiție de tăiere                            | continuă              |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 60 - 180 mm/min       |
| Tip produs                                    | Miniplăcuțe amovibile |