



Suport clemă DOVEIQGRIP THD, stânga, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 25/14mm



Date comandă

Numărul de comandă	274141 25/14
GTIN	7291075316766
Clasa articolului	26D

Descriere

Execuție:

Pentru caneluri exterioare.

Descriere tehnică

Mărime coadă	25 mm
Lățime de canelare w	14 mm
CDX	20 mm
HBH	8 mm
OAL	170 mm
HBL	30 mm
WB	13 mm
Serie	DOVEIQGRIP
Denumirea producătorului	THDL 2525-14T20-IQ
Lungime activă	20 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu

Tip produs

Clemă suport pivotant