



## Suport clemă DOVEIQGRIP THD, stânga, Dimensiunea tijei/lățimea de canelare w: 32/16mm



### Date comandă

Numărul de comandă	274141 32/16
GTIN	7291075316858
Clasa articolului	26D

### Descriere

#### Execuție:

Pentru caneluri exterioare.

### Descriere tehnică

WB	14,8 mm
Lățime de canelare w	16 mm
Mărime coadă	32 mm
OAL	170 mm
HBL	48 mm
HBH	8 mm
Serie	DOVEIQGRIP
WF	24,6 mm
CDX	40 mm
Denumirea producătorului	THDL 3232-16T40-IQ
Lungime activă	40 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da

Este posibilă canelarea axială

nu

Tip produs

Clemă suport pivotant