

**Insertii de tăiere DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Lățime de canelare w: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274148 12
GTIN	7291075316490
Clasa articolului	26H

Descriere**Execuție:**

Spărgător de aşchii Y - pentru prelucrare generală prin canelare. Formator de aşchii pozitiv.
Tăietură fină.

Aplicație:

La canelare externă pentru volum mare de prelucrare.

Descriere tehnică

RETOL	0,05 mm
fg	0,2 - 0,4 mm/rot
INSL	14 mm
Rază la colț R	1,2 mm
CWTOL	0,08 mm
Lățime de canelare w	12 mm
Serie	DOVEIQGRIP

Denumirea producătorului	TIGER 1212Y-IQ IC808
Numărul de schimbări / tășuri	1
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Sfârșământor de așchii	Y
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 180 m/min
Categorie	IC808
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare