

**Insertii de tăiere DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Lățime de canelare w: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274148 14
GTIN	7291075316506
Clasa articolului	26H

Descriere**Execuție:**

Spărgător de aşchii Y - pentru prelucrare generală prin canelare. Formator de aşchii pozitiv. Tăietură fină.

Aplicație:

La canelare externă pentru volum mare de prelucrare.

Descriere tehnică

Rază la colț R	1,5 mm
INSL	161 mm
Lățime de canelare w	14 mm
fg	0,22 - 0,45 mm/rot
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
Serie	DOVEIQGRIP

Fișă de date

Denumirea producătorului	TIGER 1415Y-IQ IC808
Numărul de schimbări / tășuri	1
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	Y
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 180 m/min
Categorie	IC808
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare