

**Insertii de tăiere DOVEIQGRIP TIGER-IQ, IC808, Lățime de canelare w: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274148 10
GTIN	7291075316476
Clasa articolului	26H

**Descriere****Execuție:**

Spărgător de aşchii Y - pentru prelucrare generală prin canelare. Formator de aşchii pozitiv.  
Tăietură fină.

**Aplicație:**

La canelare externă pentru volum mare de prelucrare.

**Descriere tehnică**

fg	0,2 - 0,35 mm/rot
Lățime de canelare w	10 mm
CWTOL	0,08 mm
RETOL	0,05 mm
INSL	13,3 mm
Rază la colț R	0,8 mm
Serie	DOVEIQGRIP

Denumirea producătorului	TIGER 1008Y-IQ IC808
Numărul de schimbări / tășuri	1
Materialul sculei	Carbură
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Aplicația principală	UNI
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	Y
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	80 - 180 m/min
Categorie	IC808
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare