



TPCR 1003PDFR-P, IC28, Tip: ALU



Date comandă

Numărul de comandă	226499 ALU
GTIN	7291075313666
Clasa articolului	19A

Descriere

Execuție:

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Descriere tehnică

Tip	ALU
Serie	HELI3MILL
Avans f_z	0,25 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TPCR 1003PDFR-P
Geometrie	PDFR-P
Denumirea producătorului	HM390 TPCR1003PDFR-P IC28
Categorie	IC28

Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	640 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	560 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	320 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		