


**XNMU 130608PNN-PL, IC845, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	227739 ST900
GTIN	7291075311341
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Design foarte robust, grosime specială a plăcii. Siguranță ridicată a procesului datorită poziției pozitive de instalare în locașul plăcii. Control și evacuare excelentă a așchiilor.

Notă:

Valori de referință pentru a_e max

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 130608PNN-PL
Serie	HELISLOT
Avans f_z	0,15 mm
Tip	ST900

Geometrie	PNN-PL
Denumirea producătorului	XNMMU 130608PNN-PL IC845
Categorie	IC845
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		