



Lanternă tip creion WORK PEN 200 R, Tip: WORK-PEN



Date comandă

Numărul de comandă	081566 WORK-PEN
GTIN	5708997351277
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lanternă tip creion cu LED și acumulator cu diminuarea continuă a intensității luminoase și magneți încorporați.

WORK PEN 200 R este o lanternă tip creion **CU ACUMULATOR** și face parte din gama de produse de LANTERNE actualizată. Perfectă lampă de lucru pentru sarcini de inspecție profesionale - întotdeauna la îndemână!

Lanternă tip creion cu LED-uri asigură o iluminare extrem de **puternică** atât de la capul lămpii (până la 200 de lumeni), cât și de la lumina reflectoarelor de sus, ceea ce luminează pentru o lanternă tip creion atât de mic, cu o uimitoare **luminozitate de 150 de lumeni**. Iar comutatorul tip buton montat lateral permite operarea fără efort cu o singură mână.

Lanternă este, de asemenea, echipată cu o funcție de diminuare continuă a intensității luminoase de **10 % până la 100%**, astfel încât iluminarea poate fi reglată pentru sarcina de lucru respectivă. Construcția robustă din aluminiu asigură o **prindere confortabilă**, iar forma **subțire și compactă** permite accesul în zonele cele mai inaccesibile și înguste.

WORK PEN 200 R este furnizat cu magneți încorporați **în clemă** și în partea inferioară a lanternei pentru suspensie sau depozitare. Acest lucru înseamnă **FLEXibilitate sporită** și plasare ușoară a lanternei atunci când ambele mâini trebuie să fie libere pentru sarcina de lucru.

Lanternă tip creion **se încarcă prin cablu USB**, eliminând astfel necesitatea înlocuirii disruptive și consumatoare de timp a acumulatorului. **Indicatorul bateriei** din partea frontală indică starea de încărcare. Include o clemă de fixare pentru buzunarul de la piept.

WORK PEN 200 R design este unic și protejat de brevetul UE de design.

WORK PEN 200 R este furnizat fără alimentator și cablu de încărcare.

Funcționare:

IP30: există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing > 2,5$ mm, dar trebuie ferită de scule și de sârme; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Durata de iluminare	10 h
Clasă de protecție IP	IP 30
Unghi de proiecție a luminii	105 grad
Flux luminos	20 - 200 lm
Corpuri de iluminat	Modul LED
Temperatură de culoare	6000 K
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Număr de acumulatori incluse	1
Capacitate acumulator	0,75 Ah
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Lampă de inspectare