

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime ap = 10 mm, Ø D: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218566 50
GTIN	4045197530356
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219983 (TX15; 2,2 Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Lungimea gulerului L ₁	15 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Lungimea totală L _{ges}	50 mm

Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	8,5 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	2
Ø gulerului d_1	32 mm
Ø tăișului D_c	50 mm
Număr plăcuțe amovibile	4
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1205
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219983
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2