



Port lamă TANGFGRIP, neutru, Lățime de canelare w: 3,05mm



Date comandă

Numărul de comandă	273610 3,05
GTIN	7291075456585
Clasa articolului	26D

Descriere

Execuție:

Fără răcire interioară.

Adaptat pentru:

Tije de prindere nr. 273600 – 273605.

Adaptat pentru:

LOGIPFGRIP

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	3,05 mm
Serie	TANGFGRIP
CUTDIA	42 mm
Este posibilă canelarea axială	nu
Pentru Ø maxim al piesei	42 mm

Fișă de date

Lungime activă	21 mm
Denumirea producătorului	TGAQ D42-3-2Z
OAL	32 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Tip produs	Suport de plăcuțe

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/273610-3,05>