

**Port lamă TANGFGRIP, neutru, Lățime de canelare w: 3,05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273612 3,05
GTIN	7291075466171
Clasa articolului	26D

**Descriere****Execuție:**

CUTDIA (mm): 65

**Adaptat pentru:**

JETCROWN Coroană cu prindere rapidă nr. 279950.

**Adaptat pentru:**

JET-CROWN

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.

**Descriere tehnică**

Serie	TANGFGRIP
CUTDIA	65 mm
Lățime de canelare w	3,05 mm
Este posibilă canelarea axială	nu
Pentru Ø maxim al piesei	65 mm

Tip de coadă	Cap de strunjire
Lungime activă	32,5 mm
Denumirea producătorului	TGAQ D65-3-4Z-ECD
OAL	49 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Tip produs	Suport de plăcuțe