

**Port lamă TANGFGRIP, neutru, Lățime de canelare w: 3,05mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273611 3,05
GTIN	7291075404050
Clasa articolului	26D

Descriere**Execuție:**

CUTDIA (mm): 52

Adaptat pentru:

Tije de prindere nr. 273600 – 273605.

Adaptat pentru:

LOGIPFGRIP

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279955 se comandă separat.

Descriere tehnică

CUTDIA	52 mm
Lățime de canelare w	3,05 mm
Serie	TANGFGRIP
Este posibilă canelarea axială	nu
Pentru Ø maxim al piesei	52 mm

Tip de coadă	Cap de strunjire
Lungime activă	26 mm
Denumirea producătorului	TGAQ D52-3-2Z-JHP
OAL	50 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de plăcuțe