

Garant**Freză-disc cu arbore Lățime ap = 10 mm, Ø D: 160mm****Date comandă**

Numărul de comandă	218566 160
GTIN	4045197530400
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză-disc cu arbore din oțel special rezistent pentru diminuarea vibrațiilor.

Aplicație:

Pentru frezarea canalurilor și canalelor de pană. Posibilitate de utilizare pentru fund plan sau non-plan al canalului.

Piese de schimb:

Cod 219983 (**TX15; 2,2 Nm**).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. IP15**.

Se pot achiziționa freze-disc cu Ø până la D = 200 mm.

Descriere tehnică

Ø tăişului D _c	160 mm
Număr efectiv de tăişuri Z _{ef}	8
Ø orificiu prindere	40 mm

Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Ø gulerului d_1	70 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	41,2 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SNHX
Număr plăcuțe amovibile	16
Tip de coadă	cu alezaj
Răcire interioară	nu
Schimbare sculă	PowerCard
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SN.. 1205
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219983 (IP15; 2,2 Nm)
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219983
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP