

**Polizor unghiular GWX, Tip: 9-125S****Date comandă**

Numărul de comandă	077050 9-125S
GTIN	3165140962568
Clasa articolului	03C

**Descriere****Execuție:**

- **Simplu și repede:** Înlocuire simplă a accesoriilor pentru polizorul unghiular, fără componente care se pot pierde și fără scule suplimentare.
- **Nu mai este nevoie de nicio cheie în plus.**
- **Complet:** Gamă largă de polizoare unghiulare și accesorii cu compatibilitate retroactivă completă.
- **Confort maxim datorită schimbării rapide și complet fără scule a accesoriilor.**
- **Fiabil:** Accesorii specifice unei direcții de rotație nu mai pot fi montate greșit datorită sistemului inovator X-LOCK. Cea mai mare protecție pentru utilizator datorită semnalului acustic la instalarea corectă.
- **Lucrări curate fără zgârieturi enervante! Urme de șlefuire mai puțin pronunțate și mult mai puține datorită polizoarelor unghiulare.**

Polizor unghiular 125 mm cu motor 900 W. **Sistem X-Lock.**

**Livrare:**

Inclusiv mâner suplimentar, husă de protecție și cutie de carton.

**Descriere tehnică**

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Particularitate	Turație variabilă
Interval de turație	2800 - 11000 min <sup>-1</sup>
Ø maxim al discurilor	125 mm

## Fișă de date

Blocaj contra repornirii	da
Serie	Sistem X-LOCK
Putere absorbită	900 W
Denumirea producătorului	GWX 9-125S
Greutate	2,1 kg
Tip produs	Polizor unghiular

## Accesorii

Polizor unghiular GWXfără acumulator Tip 18V15SC	077011 18V15SC
Polizor unghiular GWX Tip 9-115S	077050 9-115S
Polizor unghiular GWXfără acumulator Tip 18V15C	077011 18V15C
Polizor unghiular GWX Tip 19-125S	077050 19-125S
Polizor unghiular GWX Tip 14-125	077050 14-125