

HEDI

Tambur pentru cablu cu suport din tablă de oțel, Tip: 40N



Date comandă

Numărul de comandă	081105 40N
GTIN	4003644004744
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică. Cu capace cu autoînchidere. Pentru utilizare **constantă** în aer liber. Conform DGUV I 203-005 (fost BGI 600).

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu $\varnothing > 1$ mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Clasă de protecție IP: IP 44

Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii: Categoria 1 (K1) conform BGI

Putere nominală (desfășurat): 3500 (16 A) W

Clasa cablului: H07RN-F

Structura cablului: 3G1,5

Materialul cablului: Neopren

Lungimea cablului: 40 m

Număr de prize: 3

Descriere tehnică

Lungimea cablului	40 m
Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W
Clasa cablului	H07RN-F
Structura cablului	3G1,5
Materialul cablului	Neopren
Tensiune de rețea	250 V
Clasă de protecție IP	IP 44
Rezistență la șocuri și protecție contra stropirii	Categoria 1 (K1) conform BGI
Carcasă materiale	Tablă de oțel
Număr de prize	3
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Sistem de diagnoză disponibil	da
Tip produs	Tambur pentru cabluri