

Garant
Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT, Coadă Weldon, Ø D / Zef: 25/5mm

Date comandă

Numărul de comandă	215622 25/5
GTIN	4045197573940
Clasa articolului	210

Descriere
Execuție:

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. **O nouă generație de freze unghiulare ultraperformante și plăcuțe amovibile cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile sau pentru mașini cu putere redusă.**

Aplicație:

Pentru frezare pe colț și în material solid. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,45** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 6IP**.

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

A nu se utiliza pentru lucrările pe plan înclinat sau pătrundere circulară!

Descriere tehnică

Ø tăişului D _c	25 mm
Lungime activă L ₁	44 mm
Lungimea totală L _{ges}	100 mm
Număr efectiv de tăişuri Z _{ef}	5
Ø cozii D _s h6	25 mm

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	33,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 0602..
Serie	Softcut®
Număr plăcuțe amovibile	30
Tip de coadă	Coadă Weldon
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Capete de frezat
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219827
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,45 Nm	211750 0,45
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP	674252 6IP