

Yale

Furtun hidraulic de schimb HHC, Lungime: 3m



Date comandă

Numărul de comandă

086080 3

GTIN

4025092155793

Clasa articolului

08Y

Descriere

Execuție:

Cu cuplaj hidraulic Cod 086085 Ref. M1 (partea cilindrului) și filet de înșurubare 3/8-NPT (partea pompei). Ø exterior 14 mm; Ø interior 6,3 mm (deschidere nominală); presiune de plesnire 2800 bar; rază minimă de îndoire R = 100 mm.

Toate componentele montate și anexate corespund **seriei de norme metrice**, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare și service, cât și achiziționarea pieselor de schimb.

Compatibilitate 100 % față de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Notă:

Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute și dezaerate.

Descriere tehnică

Lungime

3 m

Tip produs

Accesoriu hidraulic