

Garant

**Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC, cu alezaj, Ø D / număr de dinți
Z: 63/12mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	215620 63/12
GTIN	4045197550606
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. **O nouă generație de freze unghiulare ultraperformante și plăcuțe amovibile cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile sau pentru mașini cu putere redusă.**

Aplicație:

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219827 (6IP; 0,45 Nm).

Notă:

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,45** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 6IP**.

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	63 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 0602..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	12
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,19 grad
Frezare circulară a găurii a_p	0,8 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	59,85 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	124 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	124 mm
Serie	Softcut®
Ø D_3	61 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,45 Nm	211750 0,45
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219827

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP

674252 6IP