

**Garant****APMT 060204 FR acoperit cu strat diamantat, HB7810, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	215630 ALU
GTIN	4045197555779
Clasa articolului	21B

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e = 0,25 \times D$ .  $a_p = 3 \text{ mm}$ ,  $a_{p \max} = 4 \text{ mm}$ .

Rază la colț: 0,4 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,1 mm

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$ per dinte	0,1 mm
Tip	ALU
Rază la colț	0,4 mm
Serie	Softcut®
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 060204 FR
Categorie	HB7810
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo PI	recomandat	600 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	600 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	550 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		