

**Garant**

**Freză unghiulară la 90° Softcut® GARANT MTC, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/8mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	215615 32/8
GTIN	4045197409980
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freză cilindro-frontală cu dantura divizată inegal pentru silențiozitate ridicată, precizie înaltă și capacitate mare de tăiere. **O nouă generație de freze unghiulare ultraperformante și plăcuțe amovibile cu geometrie de reducere a forței de așchiere pentru utilizare tip MTC în condiții stabile sau pentru mașini cu putere redusă.**

**Aplicație:**

Pentru frezarea la adâncimi mari. Utilizare universală, pentru toată gama de oțeluri, precum și pentru oțelurile inoxidabile.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219827 (6IP; 0,45 Nm).

**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,45** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 6IP**.

La utilizarea plăcuțelor amovibile cu raza de 2 mm, lăcașul pentru plăcuțe trebuie modificat.

**Descriere tehnică**

Filet de prindere M	M16
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.. 0602..
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	35 mm

Ø tăişului $D_c$	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219827 (6IP; 0,45 Nm)
Ø $D_1$ h6	17 mm
Ø $D_2$	28,7 mm
Număr de dinți Z	8
Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	62 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	0,9 mm
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	62 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	0,4 grad
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	28,85 mm
Serie	Softcut®
Ø $D_3$	30 mm
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219827
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,45 Nm	211750 0,45
	674252 6IP

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 6IP

---