

HEDI

Tambur pentru cablu, din plastic, pentru țările F, B, PL și CZ, Tip: 25V



Date comandă

Numărul de comandă	081127 25V
GTIN	4003644015351
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” și durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotației împiedică rotațiile neintenționate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecție termică.

· Protecție la supraîncălzire.

Pentru utilizarea în mediu uscat.

Funcționare:

IP20: Protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea; nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Clasă de protecție IP: IP 20

Putere nominală (desfășurat): 3500 (16 A) W

Clasa cablului: H05VV-F

Structura cablului: 3G1,5

Materialul cablului: PVC roșu

Lungimea cablului: 25 m

Număr de prize: 4

Descriere tehnică

Putere nominală (desfășurat)	3500 (16 A) W
Lungimea cablului	25 m
Tensiune de rețea	250 V
Clasa cablului	H05VV-F
Structura cablului	3G1,5
Tip	25V
Materialul cablului	PVC roșu
Clasă de protecție IP	IP 20
Carcasă materiale	Plastic
Număr de prize	4
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Sistem de diagnoză disponibil	nu
Tip produs	Tambur pentru cabluri