

Garant**Plăcuță HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 14,6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231650 14,6
GTIN	4045197660084
Clasa articolului	21M

Descriere**Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată $\leq 20 \mu\text{m}$. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de așchiere sunt valabile pentru element de bază 5xD.

Realizați găurile pilot exclusiv cu plăcuțe de un singur tip.

Descriere tehnică

pentru elementul de bază dimensiunea	14,5 mm
Avans f pentru INOX > 900 N/mm ²	0,16 mm/rot
Ø D	14,6 mm
Serie	HiPer-Drill
Numărul de schimbări / tășuri	1
Unghiul la vârf	135 grad

Categorie	HB7630
Materialul sculei	Carbura
Semistandard	da
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placuță pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	150 m/min	N
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	65 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	55 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	30 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Șurub Torx Plus® Acționare 8IP	231999 8IP
--------------------------------	------------