

# Yale

**Pompă manuală hidraulică HPS, Număr de trepte / volumul rezervorului:  
1/0,7l**



## Date comandă

Numărul de comandă	086050 1/0,7
GTIN	4025092159081
Clasa articolului	08Y

## Descriere

### Execuție:

Toate componentele montate și anexate corespund **seriei de norme metrice**, ceea ce simplifică în mod considerabil atât lucrările de montare și service, cât și achiziționarea pieselor de schimb.

**Compatibilitate 100 %** față de toate sistemele hidraulice la 700 bari.

Pompe manuale in 2 trepte **cu viteză de pompare mare** (cu excepția Ref. 1/0,7). Comutarea de la treapta 1 la 2 se realizează automat. **Cu supape de reducere a presiunii, reglare de la 0 – 700 bari. Construcție completă din metal** cu supapă de evacuare, cu posibilitate de reglare fină, șurub de dezaerare și de umplere a uleiului.

### Livrare:

Umplut cu ulei, fără manometru.

### Notă:

**Sistemele închise sunt premontate din fabrică, umplute și dezaerate.**

Pentru pompă hidraulică consultați Cod 086050, pentru furtun hidraulic Cod 086081, pentru manometru Cod 086087.

## Descriere tehnică

Debit cursă de ridicare cu greutate (treapta 2)	2 ml
Număr trepte presiune	1
Volumul util al rezervorului	700 ml

Greutate	7 kg
Tip produs	Pompă manuală hidraulică

---

## Accesorii

Set cu manometru GYA-63 Plajă de afișare 0-1000 bar	086087 0-1000
---	---------------