

**Mahr****Șubler digital MarCal fără vârfuri de măsurare, Domeniu de măsurare: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415322 800
GTIN	4059192064778
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

**Citire directă și clară pe afișajul digital mare. Suprafețe de măsurare finisate / lepuite cu precizie.** Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la stropirea cu jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498940.

**Descriere tehnică**

Citire	0,01 mm
Calibrarea	A1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Lungimea ciocului	150 mm
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Număr de baterii incluse	1
Citire	0,0005 inch

Clasă de protecție IP	IP 65
Citire comutabilă	mm / inch
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Domeniu de măsurare	0 - 800 mm
Eroare de toleranță	0,05 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2