

Mahr**Șubler digital MarCal cu vârfuri de măsurare i-wi, Domeniu de măsurare: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415321 800
GTIN	4059192064785
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Citire directă și clară pe afișajul digital mare. Suprafețe de măsurare finisate / lepuite cu precizie. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

Funcționare:

IP65: Protecție la stropirea cu jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

i-wi Radioreceptor Cod 498912

Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 65
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Citire	0,0005 inch
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Citire comutabilă	mm / inch

Fișă de date

Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	150 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,05 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Domeniu de măsurare	0 - 800 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference-Lock-System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Cablu de conectare simplă cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2