



## Prelungitor IP44, Număr de prize:



### Date comandă

Numărul de comandă	081169
GTIN	4007123647576
Clasa articolului	08B

### Descriere

#### Execuție:

Cu întrerupător luminos de siguranță și socluri de priză rotite la 45°. Putere nominală de 3500 W (16 A).

Prize **protejate contra stropirii** cu capace rabatabile și inele de etanșare. Carcasă din plastic rezistentă la șocuri și cârlig stabil de agățare.

Cu prize pentru **țările F, B, PL și CZ.**

#### Funcționare:

IP44: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție împotriva introducerii de corpuri străine cu  $\varnothing > 1$  mm, a se feri însă de scule și de sârme.

Lungimea cablului: 2 m

Clasă de protecție IP: IP 44

### Descriere tehnică

Întrerupător pornit/ oprit	da
Recomandat pentru țările	F; B; PL; CZ
Putere nominală (desfășurat)	3500 W
Clasă de protecție IP	IP 44
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip ștecă intrare	E
Număr de prize	5
Lungime bară	520 mm
Structura cablului	3G1,5

Clasa cablului	H07RN-F
Lungimea cablului	2 m
Tip produs	Prelungitor