

Garant**Plăcuță HiPer-Drill h7, HB7630, Ø D: 14,8 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231650 14,8
GTIN	4045197660091
Clasa articolului	21M

Descriere**Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată $\leq 20 \mu\text{m}$. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Alte dimensiuni sunt disponibile la cerere. Caracteristici de așchiere valabile pentru element de bază $5 \times D$.

Găuri de ghidare doar cu capete de tăiere de același tip.

Pentru Ø burghiului suport D: 14,5 mm

Avans f pentru INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,16 mm/rot

Descriere tehnică

Avans f pentru INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,16 mm/rot
Pentru Ø burghiului suport D	14,5 mm
Ø D	14,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1

Categorie	HB7630
Materialul sculei	Carbura
Unghiul la vârf	135 grad
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placuță pentru găurire

Accesorii

Șurub Torx Plus® Acționare 8IP	231999 8IP
--------------------------------	------------