

SONO  SWISS[®]**Aparat de curățare cu ultrasunete modular MOD, Volum: 150l****Date comandă**

Numărul de comandă	082922 150
GTIN	
Clasa articolului	04E

Descriere**Execuție:**

Tăvi din oțel inoxidabil tras ori sudat. Controlul temperaturii, de la 30 °C la 80 °C, în incremente de 5 °C.

Aparate modulare cu tehnică multifrecvență. Tăvile din oțel inoxidabil duplex pot fi echipate cu separator de ulei, filtru de pompă și emisie sonoră laterală suplimentară. Este posibilă extensia cu un dispozitiv de clătire și/sau cu un uscător cu aer fierbinte.

- **Sisteme oscilatorii cu ultrasunete: Mai multe sisteme oscilatorii cu ultrasunete generează în lichidul de curățare bule microscopice de vid care implodează din cauza oscilațiilor de presiune, îndepărtând astfel particulele de murdărie de pe suprafețele obiectului care trebuie curățat.**
- **Funcție Boost: A doua treaptă de curățare „Powerclean” pentru curățarea intensivă a murdăriilor respectiv oxidărilor puternice.**
- **Funcție Sweep: Pentru o distribuie omogenă a câmpului acustic.**
- **Funcție degazificare și autodegazificare: Lichidul de curățare nou este degazificat.**

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Aplicație:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, agenților de șlefuire și polizare, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, cu menajarea piesei supuse curățării. A se folosi lichid de curățare special cu acțiune puternică în funcție de murdărie și de substanța activă (de la Cod 082930). Piesa supusă curățării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curățare.

Livrare:

Aparat de curățare cu ultrasunete cu capac, fără coș (Cod 082926).

Notă:

La cerere se pot livra și alte mărimi și modele.

Aparatele de curățare cu ultrasunete mono cu tavă Duplex din oțel superior sudată pentru utilizări deosebit de dure, de ex. murdărie de la agenții de șlefuire și polizare, sunt disponibile la cerere.

Coș de utilizare găsiți la Cod 082926 în magazinul online.

Lungime dispozitiv: 800 mm

Lățime dispozitiv: 570 mm

Înălțime dispozitiv: 850 mm

Lungime coș de utilizare: 555 mm

Lățimea coșului de utilizare: 460 mm

Înălțime cuvă de curățare: 340 mm

Descriere tehnică

Greutate	70 kg
Volum cuvă de curățare	150 l
Posibilitate de extindere separator de ulei	da
Posibilitate de extindere modul de uscare	da
Lățime dispozitiv	570 mm
Înălțime cuvă de curățare	340 mm
Înălțime dispozitiv	850 mm
Putere maximă ultrasunete	4000 W
Posibilitate de extindere modul de clătire	da
Lungime dispozitiv	800 mm
Posibilitate de extindere filtrare pompă	da
Lungime cuvă de curățare	620 mm
Lățime racord scurgere	1 inch
Putere de încălzire	4500 W
Lățime cuvă de curățare	545 mm
Lățimea coșului de utilizare	460 mm
Tensiune nominală	400 V
Putere absorbită	5200 W

Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Lungime coș de utilizare	555 mm
Conținut indicat	120 l
Tip produs	Aparat de curățat cu ultrasunete

Accesorii

Curățător puternic cu ultrasunete T8 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082938 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T2 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082932 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T4 Capacitate de umplere l/kg 10	082934 10
Curățător puternic cu ultrasunete T3 Capacitate de umplere l/kg 0,85	082933 0,85
Curățător puternic cu ultrasunete T7 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082937 2,5
Coș de utilizare INOX Dimensiune adecvată pentru Cod 082922 / 082923 / 082924 150	082926 150
Curățător puternic cu ultrasunete T8 Capacitate de umplere l/kg 10	082938 10
Curățător puternic cu ultrasunete T6 Capacitate de umplere l/kg 10	082936 10
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T3	082930 T3
Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T5	082930 T5
Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg AK	082931 AK
Curățător puternic cu ultrasunete T5 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082935 2,5
Curățător puternic cu ultrasunete T4 Capacitate de umplere l/kg 2,5	082934 2,5
	082930 T6

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T6

Curățător puternic cu ultrasunete T9 Capacitate de umplere l/kg 10

082939 10

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T2

082930 T2

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T4

082930 T4

Curățător puternic cu ultrasunete T3 Capacitate de umplere l/kg 25

082933 25

Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 1

082931 1

Curățător puternic cu ultrasunete T9 Capacitate de umplere l/kg 2,5

082939 2,5

Curățător puternic cu ultrasunete T2 Capacitate de umplere l/kg 10

082932 10

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg 2,5

082930 2,5

Capac Dimensiune adecvată pentru Cod 082922 / 082923 / 082924 150

082927 150

Curățător puternic cu ultrasunete T5 Capacitate de umplere l/kg 10

082935 10

Protecție anticorozivă Capacitate de umplere l/kg 25

082931 25

Curățător puternic cu ultrasunete T6 Capacitate de umplere l/kg 2,5

082936 2,5

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg 10

082930 10

Curățător puternic cu ultrasunete T1 Capacitate de umplere l/kg T1

082930 T1

Curățător puternic cu ultrasunete T7 Capacitate de umplere l/kg 10

082937 10