

Mahr**Șubler digital de adâncime IP 67 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 418704 200 |
| GTIN | 4059192064693 |
| Clasa articolului | 43A |

Descriere**Execuție:**

Sistem de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Căi de ghidare suprapuse. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii) de ex. pentru măsurarea distanței cu vârf de măsurare Cod 418630. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu știft fin de măsurare călit, Ø 1,5mm, lungime 5mm.

Afișaj LCD digital, ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanțelor Cod 418630.

Cablu de date Cod 498940.

Descriere tehnică

| | |
|-----------|---------------------|
| Interfață | Interfață RS232C |
| Interfață | Interfață USB |
| Interfață | Interfață Digimatic |

| | |
|--|----------------------------|
| Înălțime cifre afișaj LCD | 8,5 mm |
| Abatere de măsurare E MPE | ±0,03 mm |
| Citire comutabilă | 0,0005 inch |
| Alimentare cu energie | Cu baterii |
| Domeniu de măsurare | 0 - 200 mm |
| Lungimea tălpii | 100 mm |
| Cod produs baterii/acumulatori conținute | 081560 CR2032 |
| Citire comutabilă | 0,01 mm |
| Secțiunea riglei de măsurare | 12×3,5 mm |
| Calibrarea | A1 |
| Clasă de protecție IP | IP 67 |
| Număr de baterii incluse | 1 |
| Standard | ISO 13385 |
| Citire comutabilă | mm / inch |
| Asigurare valoare măsurată | MAHR Reference Lock System |
| Tehnică de măsurare | digital |
| Material | Oțel superior, INOX |
| Toate componentele | călit |
| Ambalaj | Husă |
| Tip produs | Șublere de adâncime |

Servicii

| | |
|---|------------|
| CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 021000 200 |
| Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 021010 200 |

Accesorii

| | |
|---|---------------|
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032 | 081560 CR2032 |
|---|---------------|

| | |
|--|-------------|
| Talpă suplimentară 300 mm | 418610 |
| Vârf pentru măsurarea distanțelor Ø 4 mm | 418630 |
| Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2 | 498940 D2 |
| Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2 | 498940 R2 |
| Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2 | 498940 USB2 |
| Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip | 498965 |
| Emitător Tip S4E | 498966 S4E |
| Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip | 498975 |