

**Mahr****Șubler digital de adâncime IP 67 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418704 150
GTIN	4059192064686
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Sistem de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Căi de ghidare suprapuse. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii) de ex. pentru măsurarea distanței cu vârf de măsurare Cod 418630. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu știft fin de măsurare călit, Ø 1,5mm, lungime 5mm.

Afișaj LCD digital, ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 8,5 mm.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanțelor Cod 418630.

Cablu de date Cod 498940.

**Descriere tehnică**

Lungimea tălpii	100 mm
Secțiunea riglei de măsurare	12×3,5 mm
Număr de baterii incluse	1

Citire comutabilă	0,01 mm
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Înălțime cifre afișaj LCD	8,5 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Citire comutabilă	0,0005 inch
Calibrarea	A1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	ISO 13385
Citire comutabilă	mm / inch
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Husă
Tip produs	Șublere de adâncime

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Talpă suplimentară 300 mm	418610
Vârf pentru măsurarea distanțelor Ø 4 mm	418630
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip D2	498940 D2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip R2	498940 R2
Cablu de conectare simplex cu tastă pentru date Tip USB2	498940 USB2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Emitător Tip S4E	498966 S4E
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975