

Mahr**Șubler digital de adâncime IP67 cu i-wi, Domeniu de măsurare: 150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418705 150
GTIN	4059192064723
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Sistem de măsurare modern, eficient din punct de vedere energetic. Căi de ghidare suprapuse. Cu Preset (ajustarea inițială a valorii) de ex. pentru măsurarea distanței cu vârf de măsurare Cod 418630. Riglă de măsurare frontală prevăzută cu știft fin de măsurare călit, Ø 1,5mm, lungime 5mm.

Afișaj LCD foarte mare, înălțimea cifrelor 11 mm, interfață de date i-wi fără fir, integrată, rezistent împotriva prafului și umezelii, durata de funcționare cca. 3 ani (cu radio activat cca. 0,5 ani).

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Talpă suplimentară, lungă de 300 mm, Cod 418610, vârf pentru măsurarea distanțelor Cod 418630.

Transmitere fără fir a datelor către telereceptorul i-wi Cod 498912.

Descriere tehnică

Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Citire comutabilă	0,0005 inch

Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm
Lungimea tălpii	100 mm
Citire comutabilă	0,01 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	26000 h
Număr de baterii incluse	1
Calibrarea	A1
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Secțiunea riglei de măsurare	12×3,5 mm
Standard	ISO 13385
Citire comutabilă	mm / inch
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Husă
Tip produs	Șublere de adâncime

Servicii

Calibrare DAKkȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------

Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Talpă suplimentară 300 mm	418610
Vârf pentru măsurarea distanțelor Ø 4 mm	418630
Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK