

**Mahr****Șubler digital de adâncime pentru canale IP 67, Domeniu de măsurare: 300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418758 300
GTIN	4059192066130
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Pentru măsurarea canelurilor, a canalelor, a decupajelor, a treptelor etc. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Riglă de măsurare cu cârlig dublu. Ambele suprafețe de palpăre pe un plan.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498940.

**Descriere tehnică**

Secțiunea riglei de măsurare	12 × 3,5 mm
Număr de baterii incluse	1
Lungimea tălpii	150 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032

Calibrarea	A2
Citire comutabilă	0,0005 inch
Alimentare cu energie	Cu baterii
Clasă de protecție IP	IP 67
Abatere de măsurare E MPE	±0,04 mm
Citire comutabilă	0,01 mm
Standard	ISO 13385
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Ambalaj	Husă
Tip produs	Șublere de adâncime pentru canale

## Servicii

CalibrareȘubler de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021220 300
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	021010 300

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Capac pentru compartimentul de baterii	412235