

Mahr**Șubler digital de adâncime pentru canale IP 67, i-wi, Domeniu de măsurare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418759 200
GTIN	4059192066147
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Pentru măsurarea canelurilor, a canalelor, a decupajelor, a treptelor etc. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

Afișaj LCD foarte mare cu cifre mari de 11 mm. Interfață de date integrată, fără fir, i-wi. Riglă de măsurare cu cârlig dublu. Ambele suprafețe de palpăre pe un plan.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498940.

Radioreceptor i-wi Cod 498912.

Descriere tehnică

Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032

Clasă de protecție IP	IP 67
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Calibrarea	A2
Domeniu de măsurare	0 - 200 mm
Secțiunea riglei de măsurare	12 × 3,5 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Alimentare cu energie	Cu baterii
Lungimea tălpii	100 mm
Citire comutabilă	0,0005 inch
Citire comutabilă	0,01 mm
Standard	ISO 13385
Interfață	Sistem radio i-wi MAHR
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Ambalaj	Husă
Tip produs	Șublere de adâncime pentru canale

Servicii

Calibrare Șubler de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021220 200
Calibrare DAkkS Șublere de adâncime cu cârlig Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021230 200

Accesorii

Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032